

EN

EN

RU

RU

EN

Please scan here to
download user manual

RU

EN

-

EN

-

EN

-

EN

Product Name	SS-552 Ragnaros stream station
Basic Configuration Specs	Number of keys: 10 Number of knobs: 4 Voltage: 5V Connection method: wired Interface: USB-C *2 / USB-A *2 Adjustment angle: 0-60°
Dimension	137*123*110mm
Material of Keycaps	Acrylic
Material of Top panel/ Bottom Shell/Plate	ABS
Switch	Silicone
Material of knob	Aluminum alloy
LCD TouchBar	110*14mm
Contents of the Box * Quantity	SS-552 *1 USB 3.0 Type-A to Type-C Cable *1 User manual *1
Cable Length	1.5m
Operating Systems	Windows 7 64bit or newer macOS 10.15 or newer

MADE IN CHINA

RU

-
- * Подключение через USB-концентратор/док-станцию не рекомендуется
- USB 3.0: Только передача данных, без поддержки зарядки

RU

-
- The diagram shows a 3x3 grid of squares. The bottom row is highlighted with a red border. Below the grid, there are three circles. To the right of the grid, there is a sidebar with a search bar and a list of icons.

RU

-

RU

Название изделия	SS -552 Поточковый контроллер Ragnaros
Характеристики базовой конфигурации	Количество сенсорных кнопок: 10 Количество ручек регулировки: 4 Напряжение: 5 В Способ подключения: проводное Интерфейс подключения: USB-C *2/ USB-A *2 Угол регулировки: 0-60°
Размеры	137*123*110mm
Материал кнопок	Акрил
Материал верхней панели/нижней панели/основания	Пластик ABS
Выключатель	Силикон
Материал ручек регулировки	Алюминиевый сплав
Сенсорный ЖК-экран	110*14mm
Содержимое упаковки * Количество	Устройство SS -552 - 1 шт. Кабель USB 3.0 Type-A / USB Type-C - 1 шт. Руководство пользователя - 1шт.
Длина кабеля	1.5m
Совместимые ОС	Windows 7 64-бит или новее Mac OS 10.15 или новее

MADE IN CHINA

展开尺寸：500x200mm

背面


PT

RAGNAROS ESTAÇÃO DE TRANSMISSÃO

SS-552 Guia de início rápido



Please scan here to download user manual



PT

Guia de início rápido


PT

1 Baixe e instale o aplicativo Redragon estação de transmissão.



Usuário do windows/macOS, baixem: www.redragonzone.com


2 Conecte a estação de trabalho Ragnaros diretamente a uma porta USB no PC ou no Mac e inicie o aplicativo correspondente.




Guia de início rápido

PT


3 Inicie o aplicativo Redragon Stream Station, arraste e solte ações do painel direito para o esquerdo para definir funções na área dos botões e na área da tela sensível ao toque.



4 Configure suas ações e personalize as teclas com ícones personalizados. Para melhores resultados, use .jpg ou .png com 126 x 126 pixels.




5 Deslize na tela sensível ao toque para a esquerda/direita para navegar entre diversas cenas.




Guia de início rápido

PT


6 Toque no botão giratório para executar outras ações, como silenciar o áudio ou ligar/desligar a luz.



7 Clique com o botão direito nas teclas para copiar, colar ou excluí-las.



8 A rotação pode ser ajustada de 0 a 60 graus.



Parâmetro técnico

PT

Nome do produto	SS-552 Ragnaros - estação de transmissão
Especificações técnicas básicas	Número de teclas: 10 Número de botões: 4 Tensão 5V Método de conexão: cabo Interface: USB-C x 2/USB-A x 2 Ângulo de ajuste: 0 - 60°
Dimensões:	137*123*110mm
Material das teclas	Acrílico
Material do painel superior, do invólucro inferior e da placa	ABS
Chave:	Silicone
Material do botão	Liga de alumínio
Barra de toque LCD	110*14mm
Conteúdo da embalagem * Quantidade	SS-552 x 1 Cabo USB 3.0 Tipo-A para Tipo-C x 1 Manual do usuário x 1
Comprimento do cabo	1.5m
Sistemas operacionais	Windows 7 de 64 bits ou mais recente macOS 10.15 ou mais recente

MADE IN CHINA


ES

ESTACIÓN DE TRANSMISIÓN RAGNAROS

Guía de inicio rápido de la SS-552



Please scan here to download user manual



ES

Guía de inicio rápido


ES

1 Descargue e instale el Aplicación de la estación de transmisión Redragon.



Usuarios de Windows o Mac OS: descarguen el programa de www.redragonzone.com


2 Conecte la estación de transmisión Ragnaros directamente a un puerto USB en la PC/ Mac y luego inicie la aplicación correspondiente.




Guía de inicio rápido

ES


3 Inicie la aplicación de la estación de transmisión Redragon, arrastre y suelte acciones desde el panel derecho y suéltelas hacia la izquierda para definir funciones en el área de botones, área de la pantalla táctil.



4 Configure sus acciones y personalice las teclas con iconos personalizados: para obtener mejores resultados, utilice archivos .jpg/ .png / .gif de 126 x 126 píxeles.




5 Deslize en la pantalla táctil hacia la izquierda o la derecha para navegar por diferentes escenas.




Guía de inicio rápido

ES


6 Toque la perilla para realizar acciones adicionales como silenciar el audio o encender/apagar la luz.



7 Haga clic con el botón derecho sobre las teclas para copiarlas, pegarlas o eliminarlas.



8 La rotación es ajustable de 0 a 60 grados.



Parámetros técnicos

ES

Nombre del producto	Estación de transmisión Ragnaros SS-552
Especificaciones de la configuración básica	Número de teclas: 10 Número de perillas: 4 Voltaje: 5 V Método de conexión: por cable Interfaz: 2 USB-C / 2 USB-A Ángulo de ajuste: 0 – 60 °
Dimensión	137 x 123 x 110 milímetros
Material de las teclas	Acrílico
Material del panel superior, carcasa inferior, placa	ABS
Interruptor	Silicona
Material de la perilla	Aleación de aluminio
Barra táctil LCD	110*14mm
Contenido de la caja * Cantidad	1 SS-552 1 cable USB 3.0 tipo A a tipo C Manual de usuario *1
Longitud del cable	1.5m
Sistemas operativos	Windows 7 64 bits o más reciente Mac OS 10.15 o más reciente

MADE IN CHINA